

# Gaisa sagatavošanas bloks FRC-1/4-D-5M-O-MINI

Daļas numurs: 192651

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtra-regulatora-eļļotāja kombinācija, 5 µm filtrs. Ar metāla kausa aizsargu.

Ar rokas kondensāta novadīšanu. Bez spiediena manometra.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Sērija	D
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Filtrs regulators bez spiediena manometra proporcionālais standarta miglas eļļotājs
Max. kondensāta vērtība	22 cm <sup>3</sup>
Filtrācijas pakāpe	5 µm
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Spiediena manometrs	Sagatavots priekš G1/8
Darbošanās spiediens	1 ... 16 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 12 bar
Max. spiediena histerēze	0,2 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	850 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestam gaisam saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	660 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC