


Ligzdas savienotājs MSSD-F-S-M16

Daļas numurs: 192746

FESTO

ar izolāciju caurdurošiem kontaktiem



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|----------------------------------|---|
| Savienojuma frekvence | 10 |
| Montāžas tips | Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Produkta svars | 35 g |
| Elektriskais savienojums | 3-kontaktu Spraudņa ligzda Spraudņa izkārtojuma tips B saskaņā ar EN 175301-803 |
| Vada diametrs | 5,5 ... 8 mm |
| Nominālais vadītāja šķērsriezums | 0,5 ... 1 mm ² |
| Aizsardzības klase | IP67 pēc IEC 60529 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Korpusa materiāls | PA |
| Korpusa krāsa | Melns |