



# Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GR-QS-1/4

Daļas numurs: 192754

FESTO

Ar plūsmas regulēšanu vienā virzienā.  
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.  
Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-1/4
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	Izvēles ar caurejošo urbumu Līnijas instalācija
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	113 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	58 l/min
Darbošanās spiediens	1 ... 9 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Materiālu informācija, korpuss	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss, filtrēts, neeļlots Filtrēts, eļļots gaiss
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	28,5 g
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM
Regulēšanas skrūves materiālu informācija	Misiņš Nikēla pārklājums