



Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GR-QS-3/8

Daļas numurs: 192755

FESTO

Ar plūsmas regulēšanu vienā virzienā.
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.
Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-3/8
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	Izvēles ar caurejošo urbumu Līnijas instalācija
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	438 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	272 l/min
Darbošanās spiediens	1 ... 9 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Materiālu informācija, korpuss	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss, filtrēts, neeļļots Filtrēts, eļļots gaiss
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	68,5 g
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM
Regulēšanas skrūves materiālu informācija	Misiņš Nikēla pārklājums