

Gala aptures elements YSRWJ-8-14-A


Daļas numurs: 192966

Produkts tiks atcelts

[priekš lineārā moduļa HMPL.](#)

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2024. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	8
Gājiens	14 mm
Amortizēšana	pašregulējošais mīkstuma raksturlielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Precīza regulēšana	0,03 mm
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Max. sadursmes ātrums	3 m/s
Īslaicīgs atstatīšanas laiks	$\leq 0,2$ s
Ilglaicīgs atstatīšanas laiks	< 1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Amortizācijas garums	14 mm
Max. apturēšanas spēks	500 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	3 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	21.000 J
Max. atlikusī enerģija	0,02 J
Atstatīšanas spēks	3,5 N
Produkta svars	110 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Misiņš Niķeļa pārklājums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums