


Gala aptures elements YSRWJ-5-8-A

Daļas numurs: 192968
Produkts tiks atcelts

FESTO

priekš lineārā moduļa HMPL.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2024. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|--|
| Izmērs | 5 |
| Gājiens | 8 mm |
| Amortizēšana | pašregulējošais mīkstuma raksturlielums |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Precīza regulēšana | 0,03 mm |
| Pozīcijas detektēšana | Tuvuma devējiem |
| Max. sadursmes ātrums | 2 m/s |
| Īslaicīgs atstatīšanas laiks | $\leq 0,2$ s |
| Ilglaicīgs atstatīšanas laiks | < 1 s |
| Darbības režīms | vienpusējās darbības spiedošā darbība |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Amortizācijas garums | 8 mm |
| Max. apturēšanas spēks | 200 N |
| Max. enerģijas patēriņš uz gājienu | 1 J |
| Max. enerģijas patēriņš stundā | 10.000 J |
| Max. atlikusī enerģija | 0,01 J |
| Atstatīšanas spēks | 1 N |
| Produkta svars | 45 g |
| Montāžas tips | ar sprostuzgriezni |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Korpusa materiāls | Misiņš Niķeļa pārklājums |
| Virzuļa kāta materiāls | Stiprs tērauda sakausējums |