


# Vidējā pozīcija BM-HMPL-12- -

Daļas numurs: 193022

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2012.



## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Gājiens	1 ... 99 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Amortizatora tips	YSRWJ
Darbošanās spiediens	4 ... 8 bar
Atkārtēšanas precizitāte	+/-0,02 mm
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	415 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	483 N
Kustīgā masa	260 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	24 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	580 g