

# Palaišanas vārsts HEP-3/8-D-MIDI


Daļas numurs: 193251

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Lieto savienojumā ar gaisa sagatavošanas blokiem.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums  |
|---|--|
| Konstrukcijas struktūra                   | Virzuļa slīdceļš   |
| Iedarbināšanas tips                       | pneimatisks  |
| Blīvēšanas princips                       | mīksts   |
| Izplūdes gaisa funkcija                   | nav droseļējams  |
| Rokas vadība                              | Nav  |
| Atstatišanas tips                         | mehāniskā atspere  |
| Vārsta funkcija                           | 3/2 noslēgts, viena elektromagnēta                                     |
| Darbošanās spiediens                      | 0 ... 16 bar   |
| Vadības spiediens                         | 3 ... 16 bar   |
| C-vērtība                                 | 15,5 l/sbar  |
| b- vērtība                                | 0,33   |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe         | 3.500 l/min  |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertās gāzes   |
| Piezīme par darba un vadības vidi         | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 2 - Mainīga korozijas ietekme  |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS   |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Vidējā temperatūra                        | -10 ... 60 °C  |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C  |
| Montāžas tips                             | Līnijas instalācija<br>ar piederumiem                                  |
| Montāžas pozīcija                         | Jebkurš  |
| Plūsmas virziens                          | nereversējams  |
| Produkta svars                            | 500 g  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G3/8   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G3/8   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/4   |
| Vadības gaisa pieslēgvietā 12             | G1/8   |
| Gaisa tīrības klase izejā                 | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertās gāzes   |
| Blīvējumu materiāls                       | NBR  |
| Korpusa materiāls                         | Alumīnija spiedienlējums   |