


Plastmasas caurule PLN-4X0,75-NT

Daļas numurs: 193403

FESTO

augsta izturība pret ķīmikālijām un hidrolīzi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	4 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	25 mm
Iekšējais diametrs	2,9 mm
Min. liekšanās rādiuss	12 mm
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,0056 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespējamam savienojumam ar ārējo diametru 4 mm nipe veida savienojumam ar iekšējo diametru 3 mm un uzgriezni nipe veida savienojumam ar iekšējo diametru 3 mm
Krāsa	neitrāla
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	PE