


# Spraudņa ligzda ar vadu KMEB-1-24-10-LED

Daļas numurs: 193457

FESTO

Iepriekš samontēts, paredzēts VUVB, MEBH, MOEBH vārstiem un N2 tinumiem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Signāla statusa attēlojums	Dzeltena gaismas diode
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	460 g
Elektriskais savienojums 1	Ligzda, saskaņā ar EN 175301-803, C tipa
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Zem ieņķa
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	3
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2.5 centrālo skrūvi
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	3
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Kabeļa garums	10 m
Vada piederums	Standarta
Vada diametrs	5,2 mm
Kabeļa struktūra	3x0,5
Vada gali	Vads un uzgalis
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Korpusa materiāls	PA66-GF30
Blīvējumu materiāls	NBR
Elektriskā kontakta materiāls	Apsudrabots vara sakausējums