

Savienojošais vads

KMC-1-24-10-LED

Daļas numurs: 193459

FESTO

Iepriekš savienoti, priekš C un N1 elektromagnētiem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības statusa displejs	LED
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M3 centrālo skrūvi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	620 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa līgзда Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Aizsargājošais zemes savienojums	Pieejams
Kabeļa garums	10 m
Vada diametrs	6 mm
Kabeļa struktūra	3x0,75
Aizsardzības klase	IP67 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Korpusa materiāls	PC
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza