



Vakuuma ģenerators VN-05-M-I2-PQ1-VT1

Daļas numurs: 193587

FESTO

Vienlīnijas, liels vakuums, platums 14 mm, ar spraudņa savienotāju un iespējamo uznavu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs, Lavala sprausla	0,45 mm
Tīklojuma izmērs	10 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Ežektora raksturlīkne	Liels vakuums Inline
Konstrukcijas struktūra	Taisns izpildījums
Darbības spiediens pie max sūkšanas pakāpes	6,3 bar
Darbošanās spiediens	1 ... 8 bar
Darbības spiediens priekš max. vakuuma	6 bar
Max. vakuums	86 %
Nominālais darbības spiediens	6 bar
Max sūkšanas pakāpe ar ietekmi uz atmosfēru	6,1 l/min
Gaisa piegādes laiks pie nominālā darba spiediena	4,7 s
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	8 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	Bezkanālu
Vakuuma savienojums	Iespējamā uznavā QS-4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Uztvērēja sprauslas materiāls	POM
Korpusa materiāls	POM-pastiprināts
Raidošās sprauslas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Stiprinājuma materiāls	Misiņš Niķeļa pārklājums