

# Spraudņa ligzda ar vadu KMYZ-4-24-2,5-B

Daļas numurs: 193691

FESTO

Priekš lielu ātrumu vārstiem



## Datu lapa

| Pazīme                                       | Lielums   |
|--|---|
| Montāžas tips                                | Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2 centrālo skrūvi                |
| Montāžas pozīcija                            | Jebkurš   |
| Produkta svars                               | 32 g  |
| Elektriskais savienojums                     | Spraudņa ligzda, leņķveida<br>Kabelis<br>Taisnstūra izpildījums, MSZC |
| Darbības sprieguma diapazons DC              | 3 ... 36 V  |
| Nominālais darbības spriegums DC             | 24 V  |
| Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C           | 1 A   |
| Aizsargājošais zemes savienojums             | nav pieejams  |
| Kabeļa garums                                | 2,5 m   |
| Vada piederums                               | Standarta   |
| Kabeļa struktūra                             | 2x0,35  |
| Aizsardzības klase                           | IP40  |
| Apkārtējās vides temperatūra                 | -10 ... 50 °C   |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)    | saskaņā ar ES RoHS direktīvu  |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L  |
| Materiālu piezīme                            | Atbilst RoHS  |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC        | 1 - Zema korozijas ietekme  |
| Kabeļa izolācijas materiāls                  | PVC   |
| Korpusa materiāls                            | PA  |
| Elektriskā kontakta materiāls                | Bronza  |