

Zobsiksnas ass DGE-25- -ZR

Daļas numurs: 193742
Produkts tiks atcelts


FESTO

Elektromehāniskā lineārā ass ar zobsiksnu.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2021. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Piedziņas zobrata efektīvais diametrs	20,05 mm
Darba gājiens	1 ... 3.000 mm
Izmērs	25
Gājiena rezerve	63 mm
Zobsiksnas izplešanās	0,11 %
Zobsiksnas solis	3 mm
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne Smagu slodžu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskās lineārās assis Ar zobsiksnu
Motora tips	Soļu dzinējs Servomotors
Maks. paātrinājums	50 m/s ²
Max. ātrums	5 m/s
Atkārtošanas precizitāte	±0,1 mm
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 40 °C
Max. piedziņas griezes moments	2,6 Nm
Max. padeves spēks Fx	260 N
Piedziņas moments bez slodzes	0,5 Nm
Masas inerces moments JH uz gājienu metru	0,078 kgcm ²
Masas inerces moments JL uz darba slodzes kg	1 kgcm ²
Padeves konstante	63 mm/U
Gala vāku materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Momenta kompensatora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Profila materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Nosedzošās lentes materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Piedziņas vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes kamanas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes slīdes materiāls	Rullīšu gultņu tērauds korozijaizsargājošais pārklājums