


Vārpstas ass DGE-18- -SP

Daļas numurs: 193745
Produkts tiks atcelts


FESTO

Elektromehāniskā lineārā ass ar vītņstieni.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2021. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Izmērs	18
Gājiena rezerve	6,5 mm
Vārpstas diametrs	8 mm
Vārpstas padeve	4 mm/U
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne Smagu slodžu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskās lineārās assis Ar vārpstu
Motora tips	Soļu dzinējs Servomotors
Max. ātrums	0,2 m/s
Atkārtotības precizitāte	±0,02 mm
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Max. piedziņas griezes moments	0,1 Nm
Max. radiālais spēks uz piedziņas vārpstas	40 N
Max. padeves spēks Fx	140 N
Piedziņas moments bez slodzes	0,04 Nm
Masas inerces moments JH uz gājiena metru	0,031 kgcm ²
Masas inerces moments JL uz darba slodzes kg	0,00405 kgcm ²
Padeves konstante	4 mm/U
Gala vāku materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Momenta kompensatora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Profila materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Nosedzošās lentes materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Piedziņas vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes kamanas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Vadotnes sliedes materiāls	Rullīšu gultņu tērauds korozijaizsargājošais pārklājums
Vītņstieņa uzgriežņa materiāls	Rullīšu gultņu tērauds
Vārpstas materiāls	Rullīšu gultņu tērauds