



Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GR-QS-4-LF

Daļas numurs: 193966
Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar plūsmas regulēšanu vienā virzienā.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-4
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	Izvēles Priekšējā paneļa instalācija ar caurejošo urbumu ar piederumiem
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	40 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	100 ... 110 l/min
Darbošanās spiediens	0,2 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Materiālu informācija, korpuss	PA-pastiprināts
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Normālā caurplūde droseles virzienā 6 -> 0 bāri	130 l/min
Normālā caurplūde sprostvirzienā 6 -> 0 bāri	170 ... 185 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	15 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija	POM
Regulēšanas skrūves materiālu informācija	Misiņš Nikēla pārklājums