


# CAN interfeiss SPC200-COM-CAN

Daļas numurs: 194017

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konfigurācijas atbalsts	EDS fails
Tipiskais strāvas patēriņš, iespraužamais modulis	50 mA
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Produkta svars	80 g
Izejas adreses maksimālais lielums	8 byte
Ieejas adreses maksimālais lielums	8 byte
Feldbusa interfeisa adresēšanas diapazons	0 ... 63
Feldbus interfeisa izpildījums	Elektriskā izolācija Slānis 1 pēc ISO/DIS 11898 Standartā augsts ātrums līdz 1 Mbit Slānis 2 pēc CAN specifikācijas V2.0 Device Net Release 2.0 Produkta kods: 9434 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud
Elektriskais savienojums, feldbus interfeiss	Termināļa josla 5-kontaktu Pēc CIA DR-303-1
Uzstādīšanas vieta	No 3 un uz augšu