

Plakanais cilindrs DZF-1 5/8"-4"-A-P-A

Daļas numurs: 194214

FESTO

Nerotējošs, pozīcijas zondēšanai, ar elastīgiem amortizēšanas gredzeniem gala pozīcijās. Dažādas montāžas iespējas, ar vai bez papildus montāžas komponentēm.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	4 "
Virzuļa diametrs	1 5/8"
Max virzuļa kāta leņķiskā novirze +/-	0,6 deg
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbības režīms	divpusējās darbības
Aizsardzība pret momentu/ vadotne	Ovāls virzulis
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	633 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	120 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	24 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	16 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	480 g
Pneimatiskais savienojums	1/8 NPT
Vāka materiāls	Alumīnijs
Blīvējumu materiāls	FPM TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums