

Iespiežamais savienojums CQ-1-28H

Daļas numurs: 194589

FESTO

Augstām plūsmas pakāpēm.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	23 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Iepakojuma izmērs	1
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 7 bar
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Nominālais pievilkšanas moments	62,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāide	± 20 %
Produkta svars	200 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Iespiežamā uzmava CQ-28
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Misiņš
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais