

# Gaisa sagatavošanas bloks FRCS-3/8-D-5M-O-MIDI-A

Daļas numurs: 194911

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtra/spiediena regulatora/eļļotāja kombinācija,  
D saime, ar nobloķējamu regulatora galvu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda  
pirmos četrus simbolus.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet  
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Midi
Sērija	D
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar iebūvētu atslēgu
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Filtrs regulators bez spiediena manometra proporcionālais standarta miglas eļļotājs
Max. kondensāta vērtība	43 cm <sup>3</sup>
Filtrācijas pakāpe	5 μm
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Spiediena manometrs	Sagatavots priekš G1/4
Darbošanās spiediens	2 ... 12 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 12 bar
Max. spiediena histerēze	0,2 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.700 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestam gaisam saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	1.680 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC