


Gaisa sagatavošanas bloks FRCS-1-D-DI-MAXI-A

Daļas numurs: 195002

FESTO

Filtra-regulatora-eļļotāja kombinācija, S sērijas, ar nobloķējamu regulatora galvu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Maxi
Sērija	D
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar iebūvētu atslēgu
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Filtrs regulators ar spiediena manometru proporcionālais standarta miglas eļļotājs
Max. kondensāta vērtība	43 cm ³
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 12 bar
Ieplūdes spiediens 1	2 ... 12 bar
Max. spiediena histerēze	0,4 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	4.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	2.600 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1
Materiālu informācija, korpuss	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	PC