

Gaisa sagatavošanas bloks LFRS-1/4-D-MINI-KG-A

Daļas numurs: 195035


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Ar nobloķējamu regulatora galvu un spiediena manometru, priekš 12 baru nominālo spiedienu, priekš neeļlota saspiesta gaisa.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mini
Sērija	D
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar iebūvētu atslēgu
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Sazarošanas modulis Spiediena devējs Slēgvārsts Filtrs regulators ar spiediena manometru Drošības slēgvārsts
Max. kondensāta vērtība	22 cm ³
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Darbošanās spiediens	3 ... 12 bar
Spiediena kontroles diapazons	2,5 ... 12 bar
Max. spiediena histerēze	0,15 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	715 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	1.600 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC