

Gaisa sagatavošanas bloks LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KB

Daļas numurs: 195178



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Ar nobloķējamu regulatora galvu un spiediena manometru, priekš 12 bāru nominālo spiedienu, priekš neeļota saspiesta gaisa.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2022. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Maxi
Sērija	D
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar iebūvētu atslēgu
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Sazarošanas modulis Slēgvārsts Filtrs regulators ar spiediena manometru
Max. kondensāta vērtība	43 cm ³
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Darbošanās spiediens	1 ... 16 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	5.400 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	3.740 g
Montāžas tips	Linijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC