



Gaisa sagatavošanas bloku kombinācija LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KD-A

Daļas numurs: 195197

FESTO

Ar nobloķējamu regulatora galvu un spiediena manometru, priekš 12 baru nominālo spiedienu, priekš neeļota saspiesta gaisa.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Maxi
Sērija	D
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar iebūvētu atslēgu
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadišana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Slēgvārsts Filtrs regulators ar spiediena manometru Drošības slēgvārsts
Max. kondensāta vērtība	43 cm ³
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Spiediena kontroles diapazons	2,5 ... 12 bar
Ieplūdes spiediens 1	3 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	2.800 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	3.540 g
Montāžas tips	Izvēles Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/4
Materiālu informācija, korpuss	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	PC