

Pneimatiskais interfeiss CPX-GP-CPA-14


Daļas numurs: 195712

Produkts tiks atcelts

FESTO

priekš modulārā elektriskā termināļa CPX.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārstu termināļa interfeiss	Tips 12, CPA14
Diagnoze	- Vada plūsums uz katru tinumu - Vārsta īssavienojums - Zems spriegums vārstos
Max. vārstu pozīciju skaits	24 pie viena elektromagnēta vārstiem
LED displejs	- Grupas diagnostika - Kanāla vārsta statuss
Parametru konfigurēšana	Kļūmju drošs uz katru kanālu Spēki uz katru kanālu Tukšgaitas režīms uz katru kanālu Vadu lūzuma/kanāla monitorings Īssavienojuma monitorings Slodzes sprieguma monitorings
Aizsardzība (īssavienojuma)	Iekšējā elektroniskā drošinātāja aizsardzība uz vārsta izeju
Darbības sprieguma diapazons DC	20,4 ... 26,4 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Parasti 15 mA (elektronikas barošana) Parasti 30 mA (vārsta slodzes barošana)
Max. enerģijas piegāde uz kanālu	0,2 A
Maz. rezultējošas strāvas daudzums uz katru moduli	4 A
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Elektriskās izolācijas kanāls - iekšējā kopne	Jā, papildus enerģijas piegādei
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	150 g
Elektriskais savienojums	Feldbus
Materiālu informācija, korpuss	PA-pastiprināts