

Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRXA-M5-QS-4-D

Daļas numurs: 195807

FESTO

Priekš ierobežota izplūdes gaisa plūsmas, ar QS iespiežamo savienotāju



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Vārsta funkcija | Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija izplūdes gaisam |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | QS-4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | M5 |
| Pārtrauces elements | Iešķeltā skrūve |
| Montāžas tips | Vītņots |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā | 110 l/min |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā | 65 ... 110 l/min |
| Darbošanās spiediens | 0,2 ... 10 bar |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Darbošanās paņēmieni | Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļļots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Normālā caurplūde droseles virzienā 6 -> 0 bāri | 165 l/min |
| Normālā caurplūde sprostvirzienā 6 -> 0 bāri | 140 ... 160 l/min |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Max. pievilkšanas moments | 1,5 Nm |
| Produkta svars | 16 g |
| Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Blīvējumu materiālu informācija | NBR |
| Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija | POM |
| Regulēšanas skrūves materiālu informācija | Misiņš |
| Grozāmā savienojuma materiālu informācija | Cinka spiedienlējums Hromēts |