


AS-i modulis ASI-EVA-4E-M12-5POL

Daļas numurs: 197069

FESTO

AS interfeiss priekš 4 devēju ieejām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Polaritātes aizsargāts	priekš darba sprieguma
Ekspluatācijas spriegums DC, AS-Interfeiss	26,5 ... 31,6 V
Maksimālais ieeju skaits	4
Atlikušā pārklāšanās, AS-Interfeiss	20 mVss
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Produkta svars	200 g
Ieejas raksturlīkne	Pēc IEC 1131-2, tips 02
Loģiskā signāla ieeja	PNP (pozitīvā saslēgšana)
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu