


Tandēma cilindrs ADVUT-63x3- -P-A-S6

Daļas numurs: 197288

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, metinājumu izturīgs izpildījums
Atloka stiprinājums FUA-... var tikt uzstādīts tikai uz gala vāku ar šo produktu. Uzgrieznis priekš virzuļa kāta vītņi ir iekļauts.
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2010.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 150 mm
Virzuļa diametrs	63 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības režīms	divpusējās darbības
Virzuļa kāta gals	Sievišķā vītne
Konstrukcijas struktūra	Virzulis Virzuļa kāts Profila ķermeņis
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	S6: karstumizturīgie blīvējumi līdz max. 150° C
Darbošanās spiediens	1,2 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Žāvēts saspīestais gaiss, eļļots vai neeļļots
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 120 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	1.682 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	5.234 N
Montāžas tips	Izvēles ar piederumiem ar iekšējo (sievišķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Blīvējumu materiālu informācija	FPM
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums Gludi anodizēts
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums