

Atbalsta pēdas stiprinājums CRLMC-50

Daļas numurs: 197322

FESTO

Priekš CRHD tipa



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	50
Bāzēts uz standartu	ISO 15552 (iepriekš arī VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - Ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 80 °C
Produkta svars	254 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Stiprinājuma materiāls	elektrolītiski pulēts Stiprs tērauda sakausējums
Gultņa materiāls	Sintētisks