


Vārstu terminālis MH1

Daļas numurs: 197334

FESTO

Ar miniatūrajiem vārstiem.



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	2/2 noslēgts, viena elektromagnēta 3/2 noslēgts, viena elektromagnēta 3/2 atvērts, viena elektromagnēta
Vārsta izmērs	10 mm
Maks. Standarta nominālā caurplūde	10 l/min pie 10 mm
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 8 bar
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
Sertifikācijas departaments	UL MH19482
Nominālais izmērs	0,9 mm
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Blīvēšanas princips	mīksts
Konstrukcijas struktūra	Sēdvārsts ar atsperes atgriešanu
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Vadības gaiss	tiešais
Signāla statusa attēlojums	LED
Piemērotība vakuumam	Jā
Nominālais darba spriegums AC	24 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V 5 V 12 V
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-5 ... 40 °C
Aizsardzības klase	IP40 IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 40 °C
Elektriskais savienojums	Individuāls savienojums Daudzkontakta spraudnis
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Max. vārstu pozīciju skaits	24
Vārstu termināļa struktūra	Fiksēts tīklojums