

Klusinātājs U-E-1/4-S

Daļas numurs: 197479
Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Nelietot jaunos projektos. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no Festo Korea Co. Ltd.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības spiediens, vakuuma ģenerators	0 ... 8 bar
Plūsmas pakāpe atmosfērā	2.200 l/min
Skaņas spiediena līmenis	85 dB(A)
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	16 g
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Amortizatora ieliktna materiālu informācija	Bronza
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Misiņš