


Paralēlais satvērējs HGPM-08-EO-G8

Daļas numurs: 197560

FESTO

Mikro, ar iespīlēšanas vārpstu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	8
Gājiens uz katru satvērēja žokli	2 mm
Max. aizvietošanas precizitāte	0,2 mm
Simetriska rotācija	0,15 mm
Atkārtēšanas precizitāte, satvērējs	≤ 0,05 mm
Satvērēja pirkstu skaits	2
Drive system	pneimatisks
Darbības režīms	vienpusējās darbības atvērts
Satvērēja funkcija	Paralēls
Satvērēja spēka nodrošinājums	Nē
Konstrukcijas struktūra	Slīpā plakne
Pozīcijas detektēšana	Nē
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening	16 N
Darbošanās spiediens	4 ... 8 bar
Max. satvērēja darbošanās frekvence	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	4,9 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,3 ms
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	8 N
Max. spēks uz satvērēja žokli Fz statiskais	10 N
Max. griezes moments uz satvērēju Mx statiskais	0,1 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju My statiskais	0,1 Nm
Max. griezes moments uz satvērēju Mz statiskais	0,1 Nm
Produkta svars	11 g
Montāžas tips	Iespīlēts
Pneimatiskais savienojums	M3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Nosegvāka materiāls	POM
Korpusa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Satvērēja žokļa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums