

# Spirālveida plastmasas cauruļvads PUN-4X0,75-S-1-BL

Daļas numurs: 197588

FESTO

Augsti elastīgs, hidrolīzes noturīgs pie liela pagarinājuma



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darba garums	1 m
Ārējais diametrs	4 mm
Bloka garums	0,284 m
Iekšējais diametrs	2,6 mm
Tinuma diametrs	25 mm
Vijumu skaits	45
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Produkta svars	27 g
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 4 mm nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 3 mm un uzgriezni nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 3 mm
Krāsa	zils
Balsta cietība	D 52 +/-3
Caurules materiāls	TPE-U(PU)