

DUO spirālveida plastmasas caurule PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS

Daļas numurs: 197625

FESTO

Augsti elastīgs, hidrolīzes noturīgs pie liela pagarinājuma



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darba garums	6 m
Ārējais diametrs	8 mm
Bloka garums	1,608 m
Iekšējais diametrs	5,7 mm
Tinuma diametrs	60 mm
Vijumu skaits	87
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Produkta svars	870 g
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 8 mm nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm un uzgriezni nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm
Krāsa	zils/melns
Balsta cietība	D 52 +/-3
Caurules materiāls	TPE-U(PU)