


Vārstu terminālis CDVI5.0

Daļas numurs: 197648

FESTO

Vārstu terminālis CDVI, Clean Design.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 noslēgts, viena elektromagnēta 3/2 atvērts/noslēgts, viena elektromagnēta 3/2 atvērts, viena elektromagnēta 2/2 atvērts, monostabils 2/2 noslēgts, viena elektromagnēta 5/3 noslēgts 5/3 atbrīvots 5/3 zem spiediena 5/2 bistabils 2x3/2 noslēgts, viena elektromagnēta 2x3/2 atvērts, viena elektromagnēta 5/2 viena elektromagnēta
Vārsta izmērs	24 mm
Maks. Standarta nominālā caurplūde	650 l/min pie 24 mm
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Autorizācija	C-Tick
Bāzēts uz standartu	ISO 14159 EN 1672-2
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67 IP66 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Elektriskais savienojums	Daudzkontakta spraudnis Feldbus
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Elektriskā I/O sistēma	Jā
Vārstu termināļa tips	15
Max. vārstu pozīciju skaits	16
Vārstu termināļa struktūra	modulārs