


Mini kamanas SLT-16-150-A-CC-B

Daļas numurs: 197901

FESTO

ar precīzo smagu slodžu lodīšu balsta vadotni un amortizatoriem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	150 mm
Regulējams gala pozīcijas diapazons/garums	5 mm
Virzuļa diametrs	16 mm
Piedzīņas elementa darbības režīms	Skava
Amortizēšana	CC: Amortizatori abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Skavas kinemātika
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Atkārtēšanas precizitāte	0,02 mm
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	2 Nm
Amortizācijas garums	5 mm
Max. spēks Fy	660 N
Max. spēks Fz	660 N
Maks. moments Mx	12,6 Nm
Maks. moments My	12,6 Nm
Maks. moments Mz	3,5 Nm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	207 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	242 N
Kustīgā masa	830 g
Produkta svars	1.708 g
alternatīvie savienojumi	Skatiet produkta rasējumu
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	HNBR
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais