

Spirālveida plastmasas cauruļvads PPS-6-7,5-1/4-BL

Daļas numurs: 19796

FESTO

Ar 2 pagriežamiem stiprinājumiem un blīvgredzeniem, poliamīds (nav apstiprināts lietošanai pārtikas ražošanā).



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darba garums	7,5 m
Ārējais diametrs	7,8 mm
Bloka garums	0,43 m
Iekšējais diametrs	6,2 mm
Tinuma diametrs	75 mm
Vijumu skaits	43
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 17,2 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Nominālais pievilkšanas moments	11 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaide	± 20 %
Produkta svars	298 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Vīrišķā vītne G1/4
Krāsa	zils
Savienojošās vītnes materiāls	Misiņš
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Liekšanas aizsardzības materiāls	Tērauds galvanizēts
Caurules materiāls	Poliamīds 12