


# Aksiālais komplekts EAMM-A-D19-40P

Daļas numurs: 1981953

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseamais moments	1,1 Nm
Produkta svars	110 g
Interfeisa kods, aktuators	D19A
Interfeisa kods, Motora In	40P
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS