


# Aksiālais komplekts EAMM-A-P8-38A-40P

Daļas numurs: 1986292

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseis moments	12,5 Nm
Produkta svars	110 g
Interfeisa kods, aktuators	P8-38A
Interfeisa kods, Motora In	40P
Interfeisa kods, sajūga korpuss	38A.2
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS