


Ātrais savienotājs

CK-1/4-PK-6

Daļas numurs: 2030

FESTO

Ārējā vītne ar blīvgredzenu, metāliskā versija.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	4,9 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	Taisns izpildījums
Iepakojuma izmērs	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama Water: G thread only possible with OL sealing ring
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	11 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaide	± 10 %
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 8 mm ārējo diametru nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 6 mm un uzgriezni
Savienošanas uzgriežņa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Vītņotā spraudņa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvgredzena materiāls	PA-pastiprināts TPE-U(PU)