

Pilota līnija



NEBC-S1H15-E-10.0-N-LE15

Daļas numurs: 2052919

Produkts tiks atcelts

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	DIN 47100
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Sub-D
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	15
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	15
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	2x screw 4-40 UNC-2A
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	15
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	15
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Kabeļa garums	10 m
Vada piederums	Piemērots ķēžu vadīklām
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	≥ 33 mm
Vada diametrs	6,6 mm
Kabeļa struktūra	18x0,14
Nominālais vadītāja šķēsgriezums	0,14 mm ²
Vada gali	Vads un uzgalis
Aizsardzības klase	IP50
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-30 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks