


# Rotācijas sadalītājs GF-1/4

Daļas numurs: 2094

FESTO

Ar fiksētu gaisa padevi un četrām rotējošām izejām



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	11,5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Max. ātrums	300 1/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Sievišķā vītne G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS