


# Sakabe

## EAMC-42-50-12-20

Daļas numurs: 2138701

FESTO



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	12 mm
Turētāja diametrs 2	20 mm
Izmērs	42
Nominālais garums	50 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Pārnēsamais moments	17 Nm
Produkta svars	135 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS