

# Ātrās savienošanas ligzda KD4-3/8-A

Daļas numurs: 2144

FESTO

pašnoslēdzošais



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums   |
|---|---|
| Nominālais izmērs                           | 10 mm   |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 12 bar                                    |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe           | 1.274 l/min   |
| Darbošanās paņēmieni                        | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Piezīme par darba un vadības vidi           | Eļļotāja darbība iespējama                          |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC       | 1 - Zema korozijas ietekme                          |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Apkārtējās vides temperatūra                | -10 ... 60 °C                                       |
| Nominālais pievilkšanas moments             | 21,5 Nm   |
| Nominālā pievilkšanas momenta pielāide      | ± 15 %  |
| Produkta svars                              | 62 g  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1   | Vīrišķā vītne G3/8                                  |
| Materiālu piezīme                           | Atbilst RoHS  |