

# Plastmasas caurule PL-4-NT

Daļas numurs: 2236

FESTO

Priekš CK savienotājiem, polietilēns (apstiprināts lietošanai pārtikas industrijā).

Maksimālais spiediens ir pieļaujams pie maksimālās temperatūras.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	6,2 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	22,5 mm
Iekšējais diametrs	4 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 9 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pārtikas industrijas apstiprinājums	FDA 2002/72/EG
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 60 °C
Autorizācija	TÜV
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,016 kg/m
Krāsa	neitrāla
Balsta cietība	D 42 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Cauruļu materiālu informācija	PE