


Aksiālais komplekts EAMM-A-D40-40G-G2

Daļas numurs: 2256398

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------|----------------------|
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 95 % |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Pārneseamais moments | 12,5 Nm |
| Produkta svars | 450 g |
| Interfeisa kods, aktuators | D40A D40B D40C |
| Interfeisa kods, Motora In | 40G |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |