

Aksiālais komplekts EAMM-A-D40-67A-S1


Daļas numurs: 2256695

Produkts tiks atcelts

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2026. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseamais moments	12,5 Nm
Produkta svars	440 g
Interfeisa kods, aktuators	D40A D40B
Interfeisa kods, Motora In	67A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS