


# Ātrās izplūdes vārsts SE-3/4

Daļas numurs: 2280

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Ātrā izplūde
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/4
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	7.500 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	2.500 l/min
Darbošanās spiediens	0,5 ... 10 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 75 °C
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Nominālais izmērs	19 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-20 ... 75 °C
Produkta svars	710 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G3/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR