

Aksiālais komplekts EAMM-A-P10-38A-67A

Daļas numurs: 2297644

Produkts tiks atcelts

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2026. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseamais moments	12,5 Nm
Produkta svars	230 g
Interfeisa kods, aktuators	P10-38A
Interfeisa kods, Motora ln	67A
Interfeisa kods, sajūga korpus	38A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS