


# Pārnesumkārbā EMGC-67-A-G1-SEC-67

Daļas numurs: 2321480

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2026. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	67 mm
Motora atloka izmērs	67 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,67 deg
Pārvads	Labā leņķa pārnesumkārbā
Pārnesumkārbas attiecība	1:1
Max ieejas ātrums	4.500 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	2 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,09 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izejas griezes moments	2,1 Nm
Max. efektivitāte	90 %
Griezes noturība	0,105 Nm/arcmin
Produkta svars	930 g
Intefeisa kods, motora izeja	67A
Interfeisa kods, Motora In	67A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS